

ICE SCREEN

ICE SCREEN

COUNTERS | POZZETTI GELATO



CIAM

Refrigeration solutions
with a design focus.



ICE SCREEN

La nouvelle dimension
interactive du pozzetto pour
crème glacée.



Voir la
vidéo




La série des meubles Pozzetto Gelato Ice Screen se compose de 6 modules linéaires 2-4-6-8-10-12 bacs ronds et elle est disponible avec ou sans réserve. La réfrigération est statique au glycol, qui est parfaite pour garantir une température uniforme et une crème glacée prête à être servie dans le bacs ronds supérieures et dans celle de réserve. Les meubles pozzetti gelato IceScreen sont caractérisés par portes basculantes fixées sur le plan avec fermeture douce et afficheur vidéo intégré en finition noir total (RAL 9005). La communication graphique et vidéo sont personnalisables avec une application web spéciale et le transfert de données est avec une clé USB . Le groupe logé utilise toujours le gaz écologique R290, tandis que le groupe à distance utilise le FGas.



Glacé



Ouverture meubles pozzetti



Au-dessous des portes il y a le pozzetto gelato réfrigéré au glycol avec ou sans réserve





L'ouverture est manuelle à travers une poignée et la fermeture est douce

Portes IceScreen

Les meubles pozzetti gelato IceScreen sont caractérisés par portes basculantes isolées et fixées sur le plan et fermeture douce. A travers l'ouverture manuelle des portes l'opérateur accède aux bacs ronds réfrigérés. La communication graphique et vidéo sont intégrés dans les portes avec finition noire totale.



Ice Screen Display



Application Web de gestion de contenu



1. Créez vos propres saveurs depuis PC ou Smartphone



2. Transférer à Clé USB




3. Télécharger la vidéo sur l'affichage



Ports USB

Application web pour la gestion des vidéos

L'opérateur peut personnaliser les graphiques des parfums de glaces transmis sur les murs d'images de 13 pouces via une application web spéciale ; après avoir choisi la configuration, l'opérateur télécharge les vidéos, qu'il transfère ensuite sur les écrans via une clé USB spéciale.



Réfrigération

Réfrigération au glycol

La réfrigération statique au glycol a ces atouts:

- uniformité parfaite de la température entre les bacs ronds supérieures et celles de réserve $\Delta T 1^{\circ}\text{C}$;
- économie d'énergie grâce à très faibles consommations ;
- le meuble pozzetto n'a pas besoin de dégivrage ! Cela permet d'éviter le choc thermique de la crème glacée qui peut être conservés plus longtemps.

Gaz écologique R290 pour les versions prête à brancher

Groupe logé dans la partie inférieure avec gaz R290 ; de cette façon on optimise l'espace pour insérer le pozzetto.

économie d'énergie

Le pozzetto au glycol permet d'économiser l'énergie grâce au cycle de fonctionnement du compresseur de 15%, soit seulement 20 minutes en 2 heures!

En outre, dans des conditions environnementales favorables avec une faible humidité, des économies d'énergie supplémentaires peuvent être réalisées en éteignant le chauffage électrique autour des anneaux.



Electronique

CIAM CONNECT



1. Connectivité

Ce dispositif permet de contrôler la vitrine à distance grâce à la connexion par carte Sim qui n'a pas besoin de Wi-Fi ou de la connexion au réseau du local.



2. Contrôle à distance

A travers le portail Cloud vous pouvez interagir avec la vitrine: télécharger des graphiques de fonctionnement, surveiller les alarmes et les performances du produit directement en ligne.

Ciam Connect



Unité de contrôle tactile

Tous les meubles pozzetto au glycol ont de série l'élégante unité de contrôle tactile.





Module isolé, cockpit monolithique avec isolation de 70 mm à base de polyuréthane écologique



Bacs ronds et fentes



Riempimento Glicole

Modulo isolé

Pozzetto monolithique avec isolation de 70mm à base de polyuréthane écologique.

Remplissage du glycol

Le liquide glycol est introduit dans le meuble pozzetto par le bouchon push-pull intégré dans la partie supérieure, le niveau correct est atteint une fois que le liquide s'écoule par le tuyau inférieur complet avec vanne d'arrêt.

Bacs ronds et fentes

Bac ronds inox diam.200mm H250mm (7Lt) avec système anti-rotation sur 2 points. Fentes pour bacs ronds en acier inox avec système anti-rotation sur 4 points.

Anneau supérieure des fentes

Nouveau collier en plastique affleurant et parfaitement coplanaire avec les parois internes de la fente.

Module



Plinthe en acier thermolaqué baissé pour emplacement de l'unité de condensation



Plinthe


Plinthe en acier thermolaqué baissé pour emplacement de l'unité de condensation.

Plinthe en acier

Sur demande il est possible d'appliquer une plinthe en acier inox pour raffiner la partie terminale des profilés horizontales du meuble.

Kit roues

Sur demande il est possible de choisir des roues au lieu des pieds.



Plinthe en acier



Kit roues

INFORMATION TECHNIQUES

Des meubles pozzetti gelato au glycol

Longueurs modules (N.bacs ronds)	mm	400 (2) 650 (4) 900 (6) 1150 (8) 1400 (10) 1650 (12)
Profondeur	mm	660
Hauteurs Pozzetto	mm	618 avec réserve 370 sans réserve
Combinaison Comptoirs	-	Standard Compact Table
Bac rond	mm Lt	Ø200 H250 inox 7
Couvercles	-	Basculanti con videowall integrati chiusura soft-closing, finitura black (Ral 9005)
Plan de travail	-	Inox satiné (Std) Grès, acryliques, pierre composite, pierres naturelles (Opt)
Type de réfrigération	-	Statique au glycol
Temp. de fonctionnement alimentation	°C	-14 / -18
Alimentation	(V/Ph/Hz)	230/1/50
N. / Type de compresseur	-	1 / Hermétique
Gaz	-	R290 groupe logé, Fgas groupe distant
Dégivrage	-	Absent
Classe Climatique	-	N.4 / U.R. 55%

Meuble Pozzetto Gelato Ice Screen avec réserve

Modèles

L. 400





L. 650

L. 900

L. 1150

L. 1400

L. 1650



BPGIS2+2TI

BPGIS4+4TI

BPGIS6+6TI

BPGIS8+8TI

BPGIS10+10TI

BPGIS12+12TI

Meuble Pozzetto Gelato Ice Screen sans réserve

Modèles

L. 400






L. 650

L. 900

L. 1150

L. 1400

L. 1650



BPGIS2TI

BPGIS4TI


BPGIS6TI

BPGIS8TI




BPGIS10TI

BPGIS12TI


Meubles pozzetto gelato avec réserve



Donnée techniques

	Model	Dimensions	Weight	Max pwr consumption	Avg oper. Consumption	Cooling pwr/ expansion	Gas
	Code	mm	kg	W/A	Kw/H	W/°C	Type
	BPGIS2+2TI :	400x660x970H 650x840x1220H	80  110	280/2,2	0,1	130/-25	R290
	BPGIS4+4TI ::	650x660x970H 900x840x1220H	120  150	320/2,4	0,1	250/-25	R290
	BPGIS4+4TI :::	900x660x970H 1150x840x1220H	160  190	370/2,8	0,1	350/-25	R290
	BPGIS6+6TI ::::	1150x660x970H 1400x840x1220H	200  240	580/3,9	0,15	460/-25	R290
	BPGIS10+10TI :::::	1400x660x970H 1650x840x1220H	240  280	630/4,3	0,15	570/-25	R290
	BPGIS12+12TI ::::::	1650x660x970H 1900x840x1220H	280  320	760/4,6	0,15	670/-25	R290

Meubles pozzetto gelato sans réserve



Technique

	Static Glycol		Not necessary
	R290 (Ecological gas)		N.4/H.R. 55%/30°C
	-14/-18°C		1 / Hermetic
	230V/1ph/50Hz		

Donnée techniques

	Model	Dimensions	Weight	Max pwr consumption	Avg oper. Consumption	Cooling pwr/ expansion	Gas
	Code	mm	kg	W/A	Kw/H	W/°C	Type
	BPGIS2TI :	400x660x970H 650x840x1220H	60 90	270/2,2	0,1	100/-25	R290
	BPGIS4TI ::	650x660x970H 900x840x1220H	100 130	310/2,4	0,1	190/-25	R290
	BPGIS6TI :::	900x660x970H 1150x840x1220H	130 160	350/2,8	0,1	270/-25	R290
	BPGIS8TI ::::	1150x660x970H 1400x840x1220H	170 210	480/3,4	0,15	360/-25	R290
	BPGIS10TI :::::	1400x660x970H 1650x840x1220H	200 240	530/3,7	0,15	450/-25	R290
	BPGIS12TI ::::::	1650x660x970H 1900x840x1220H	230 260	560/4,0	0,15	530/-25	R290

CIAM